


Пульт APOLLO-M NEW универсальный брелок, 4 канала, поддерживаемые частоты от 433 до 868 МГц, фиксированного кода.

Программирование APOLLO-M NEW

1.Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2 на брелке APOLLO-M NEW, пока светодиодный индикатор на нем не загорится зеленым. Отпустите обе кнопки.



2.Нажмите кнопку, на которую желаете продублировать код рабочего пульта, то количество раз, которое соответствует необходимой Вам частоте. Подождите пока светодиод начнет мигать зеленым цветом.

2 раза, если	433 МГц
3 раза, если	868 МГц
4 раза - автопоиск	315 МГц
5 раз, если	288 МГц
6 раз, если	300 МГц
7 раз, если	303 МГц
8 раз, если	306 МГц
9 раз, если	310 МГц
10 раз, если	318 МГц
11 раз, если	330 МГц
12 раз, если	390 МГц
13 раз, если	403,55 МГц
14 раз, если	418 МГц

3. В течение 15 секунд поднесите на расстоянии < 2см оригинальный пульт и нажмите на рабочую кнопку оригинального (мастер) пульта.

При удачном программировании светодиод на пульте Apollo-M NEW вспыхнет 2 раза.

Если светодиод вспыхнет 4 раза, то оригинальный пульт использует роллинг код и копирование не возможно.

